

Il funzionamento dei dispositivi UDAR si basa sull'erogazione di una soluzione liquida contenente Oleoresin Capsicum con una concentrazione del 3% (limite di legge 10%).

L'erogazione è assicurata da una ricarica (BAM), in materiale inerte che funziona tramite un pistone attivato da un innesco non utilizzabile nelle armi da fuoco.

Il liquido erogato ha una gittata utile di 3 metri, e non contenendo gas, è utilizzabile anche in ambienti chiusi.

Il liquido irritante ha azione immediata e rende l'aggressore inoffensivo per un tempo di 10-15 minuti.

Una volta erogato il contenuto, la ricarica viene autonomamente espulsa rendendo la successiva ricarica pronta per l'uso. Solo l'UDAR può contenere fino a 5 ricariche BAM, garantendo una notevole capacità di autodifesa senza necessità di ricaricare.

- LIBERA VENDITA
- RICARICABILE
- SENZA GAS
- SERBATOIO DA 5 RICARICHE

UDAR-M1

DISPOSITIVO PROFESSIONALE DI AUTODIFESA RICARICABILE




UDAR-M2

DISPOSITIVO PROFESSIONALE DI AUTODIFESA RICARICABILE



RICARICA BAM



Una forma ergonomica e compatta, l'utilizzo semplice e intuitivo fanno di UDAR-M1 un perfetto dispositivo di autodifesa, adatto anche all'uso professionale. Il dispositivo viene azionato da una robusta leva sul lato sinistro, una apposita sicura elimina la possibilità di una attivazione involontaria.

La confezione include il lanciatore e cinque ricariche 13x60.

UDAR-M2 si discosta dal predecessore per il nuovo meccanismo di attivazione situato sulla parte anteriore del dispositivo. Questa soluzione permette di essere utilizzato sia con la mano destra sia con la sinistra, venendo incontro alle esigenze di tutti. E' stata inoltre migliorata l'impugnatura, rendendola maggiormente anatomica e con un grip anti scivolo. UDAR-M2 può utilizzare anche cariche inerti per il **training**.

La confezione include il lanciatore e cinque ricariche 13x50.